

全自動軟水器

クリソフナー

KS-MA型



## 豊富なラインナップの軟水器

### 特長

#### ・小型で省スペース

KS-MA-6J～28J型は、再生用塩水タンクと一体で非常に省スペースです。  
KS-MA-28J型より大きい機種でも、本体と再生用水タンクの位置を自由にセットでき、場所をとりません。

#### ・自動再生タイマーにより、再生間隔・再生時刻を簡単に設定できます。

#### ・手動再生も簡単

タイマーのセットを解除し、手動ダイヤルを操作すると手動でも再生を行えます。  
(再生開始後は自動的に再生工程は進行します。)

### 用途

ボイラ用水／繊維染色用水／逆浸透膜装置の前処理

※QRコードからSKCRセンターのホームページに掲載している製品情報ページをご覧ください。



## 仕様表

型 式	KS-MA-6J	KS-MA-12J	KS-MA-18J	KS-MA-28J	KS-MA-40J	KS-MA-54BF	KS-MA-90 $\alpha$	KS-MA-120 $\alpha$	KS-MA-200 $\alpha$	KS-MA-300 $\alpha$	KS-MA-400 $\alpha$	KS-MA-500 $\alpha$	
イオン交換樹脂量[L]	6	12	18	28	40	54	90	120	200	300	400	500	
最大通水量[m <sup>3</sup> /h]	0.36	0.75	1.1	1.75	2.5	3.4	3.7	8.0	12.5	13.0	24.0	24.0	
主配管口径	20A					25A		40A	50A		65A		
常用圧力[MPa]	0.15~0.5								0.15~0.3	0.18~0.5	0.2~0.5		
通水時消費電力(再生時)[VA]	3(3)						3(200)			3(270)			
再生時間[min]	120						116	120	128	142	130	132	
再生周期	日数再生方式(1回/1日~1回/12日)						日数再生方式(1回/1日~1回/99日) 曜日再生方式、外部信号再生方式						
塩消費量[kg/cycle]	0.9	1.5	2.25	3.5	5.0	6.80	11.3	15	25	30	40	50	
最大塩貯蔵量[kg]	10	30					60			100	120	150	
最高使用水温[°C]	45												
外形寸法[mm]	幅	200	280	280	280	800	900	1,290	1,400	1,440	1,720	2,300	2,350
	奥行き	620	680	680	680	460	440	640	670	720	810	1,400	1,500
	高さ	670	820	1,100	1,100	1,310	1,540	1,590	1,770	1,740	1,760	2,210	2,210
製品重量[kg]	17	24	34	44	61	83	136	264	414	530	780	900	
運転重量[kg]	38	81	96	110	128	162	302	470	665	1,030	1,570	1,750	

## 標準採水量[ m<sup>3</sup>/cycle]

型 式	KS-MA-6J	KS-MA-12J	KS-MA-18J	KS-MA-28J	KS-MA-40J	KS-MA-54BF	KS-MA-90a	KS-MA-120a	KS-MA-200a	KS-MA-300a	KS-MA-400a	KS-MA-500a	
原水硬度 [mg/L as CaCO <sub>3</sub> ]	35	7.5	15	22.5	35	50	67	112	150	254	380	508	635
	50	5	10	15	23	36	48	81	108	178	267	356	445
	70	3.8	7.5	11.4	17.5	25	33	56	75	127	190	254	317
	100	2.5	5	7.5	11.6	18	24	40	54	89	133	178	222
	120	2	4	6	9.3	15	20	33	45	74	110	148	185
	150	1.7	3.5	5.1	8.1	12	16	27	36	59	89	118	147

本カタログで使用している商標(製品名・サービスおよびロゴ)は、当社が使用を認めた権利者に帰属しますので、無断で使用することはできません。  
改良のため予告無く仕様を変更させていただくことがあります。

 **警告** 据付、取付、取外し、保守等については取扱説明書の注意事項を必ず守ってください。

2016年7月11日現在

 **栗田工業株式会社**  
Kurita

〒164-0001  
東京都中野区中野四丁目10番1号 中野セントラルパークイースト  
<https://www.kurita.co.jp/>

水処理のご相談は「KCRセンター」まで  
<https://kcr.kurita.co.jp/>

クリタ KCR



検索!